

KYLMÄHUONEEN OVI THERMING TK



Kylmähuoneen ovi Therming TK on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa tarvitaan hyvät hygieniaominaisuudet, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys. Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen.

Oven käsisyys vaihdettavissa myös asennuspaikalla.
Karmi on syvyysäädettävissä eri seinämävahvuuksille.

Innovatiivinen muotoilu

3D SARANAN SÄÄTÖ



Ovi on varustettu piilotetuilla hygieniasaranoilla, jolloin oven puhtaanapito on helppoa. Saranoissa on älykäs 3D-toiminto, säädettävissä kaikkiin suuntiin, jolloin ovesta saadaan varmasti tiivis.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuna. Pakkaus on varustettu ergonomisella kantohihnalla, joka yhdessä oven kevyen painon kanssa mahdollistaa helpon kantamisen.

RUUVITON KAHVAN KIINNITYS



Tehdasasennettu helppokäyttöinen ovenkahva, jossa selkeä "klik"-ääni sulkeutumisen merkiksi.

VAIHDETTAVA KÄTISYYS



Älykkään rakenteen ansiosta käsisyys on valittavissa vasta asennuspaikalla ja on vaihdettavissa myös myöhemmin.




CLEAN COOLOY
Wanhan Amiksen Polku 3b
16300 Orimattila


www.cleancool.fi



TEKNISET TIEDOT



KÄÄNTYVÄ RAKENNE / SÄÄTÖKARMI



Korkeus 21

	HTM	KIM	FYM
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Karmin ulkomitat
TK 8	800 x 2100	700 x 2040	874 x 2138
TK 9	900 x 2100	800 x 2040	974 x 2138
TK 10	1000 x 2100	900 x 2040	1074 x 2138
TK 12	1200 x 2100	1100 x 2040	1274 x 2138

Vaihtoehtoiset korkeudet

1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR s =50 mm, U-arvo 0,45 W/m ² °C	Lukitus	Oven kahva anodisoitua alumiinia, lukko ASSA 310, vastarauta ASSA 1264-2
Pinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm	Saranat	2 piilotettua saranaa, säädettävissä kolmeen suuntaan. Käännettävyys oikealle/vasemmalle.
Karmi	Elaksoitu alumiini. Kylmäsilankatkot ABS-muovi.	Seinäma- vahvuus	Karmi portaattomasti säädettävissä välillä 75 -125 mm
Lattialiitäntä	Kynnyksetön lattia. Laahustiiviste.	Käyttö- lämpötila	-5°C.... +50°C
Tiivisteet	Hygieninen tiivistesilikoni	Lisävarusteet	Paljon eri vaihtoehtoja. Kysy lisää.